

## 5) Lichtpult

Das Lichtpult wird über einen USB-Stecker angeschlossen und ist sehr einfach zu dimmen.

Das extrem dünne Lichtpult ist mit Magneten versehen (insgesamt < 1 cm hoch), sodass es an jeder Stelle der Weißwandtafel angebracht werden kann.

Üblicherweise beleuchtet es die Reagenzgläser oder Spritzen an den Klammernbänken von hinten.

Es kann auch z. B. große Bechergläser mit farbigen Lösungen, die auf den Holzkästen stehen, beleuchten.

## 5) Lichtpult

Klammersbank mit 5 großen Reagenzgläsern (30x200 mm) vor dem Lichtpult

